

Informacje dla użytkowników

EN 420+A1:2009

EN 388:2016

EN 10819:2013

PL

PPE KATEGORIA II



Przeczytaj uważnie.

Jest zgodny z wymogami Rozporządzenia (UE) 2016/425

Wyrób: Antywibracyjne rękawice ochronne, pięciopalcowe, bezszwowe, z poduszkami ochronnymi z pianki lateksowej dla dłoni i palców..

Typ:	„AMET“	Kod:	3640 021 800 00	Rozmiar:	10	Wzór producenta	ATV001
Material:	Dzianina – 95% nylon, 5% bawełna, z poduszkami ochronnymi – pianka lateksowa.						

Przeznaczenie: Służy jako ochrona rąk przed czynnikami mechanicznymi, w szczególności celem zmniejszenia wibracji przenoszonych na ręce podczas pracy z narzędziami ręcznymi. Załóż rękawice na suche i czyste ręce.

Niniejsze rękawice zostały przebadane zgodnie z EN 388 - zagrożenia mechaniczne (im wyższa liczba, tym wyższy współczynnik ochrony)			
A (0-4)	Odporność na ścieranie	klasa wykonania 4	 A.B.C.D.E.F.
B (0-5)	Odporność na przecięcie	klasa wykonania 1	
C (0-4)	Odporność na dalsze rozdzieranie	klasa wykonania 4	
D (0-4)	Odporność na przekłucie	klasa wykonania 2	
E (A-F)	Odporność na przecięcie (TDM)	klasa wykonania B	
F(P/X lub nic)	Ochrona przed uderzeniami	klasa wykonania X	
EN ISO 10819 – Wibracje i uderzenia – wibracje rąk.			
Współczynnik przenoszenia drgań w zakresie częstotliwości średnich „M“		0,865	
Współczynnik przenoszenia drgań w zakresie częstotliwości wysokich „H“		0,598	
EN 420 - rękawice ochronne (wymagania ogólne)			
(1-5)	Swoboda poruszania palcami	klasa wykonania 5	
„X“ = rękawice nie zostały poddane temu badaniu.			

Uwaga: Konieczne jest, aby użytkownik dokonał przeglądu rękawic przed i po ich użyciu w celu sprawdzenia wymaganej jakości. W żadnym wypadku nie należy używać uszkodzonych rękawic. Nie używać do manipulacji z ostrymi przedmiotami, z płomieniem, gorącymi lub podgrzаныmi przedmiotami, chemikaliami albo tłustymi przedmiotami. Nie są odporne na przemoczenie.

Rękawice te nie powinny być noszone, jeżeli istnieje ryzyko zaczepienia przez ruchome części maszyn. Ze względu na stopień noży przy próbie odporności na przecięcie (B) wyniki próby przecinania mają charakter orientacyjny, a rezultat samej próby odporności na przecięcie TDM (E) jest wynikiem badania referencyjnego wykonania. Rękawice spełniają wymagania w zakresie odporności na przekłucie, ale nie są przeznaczone do ochrony przed cienkimi, ostrymi przedmiotami, jakimi są np. igły do strzykawek. Rękawice antywibracyjne mogą ograniczyć, ale nie wyeliminować, ryzyko zdrowotne związane z ekspozycją wibracji na ręce.

Nie wolno używać uszkodzonych rękawic. Wymienione fakty mogą przyczynić się do racjonalnego wykorzystania tego typu rękawic roboczych. Odpowiedzialnością każdego użytkownika jest, aby ocenił, czy rękawice używa w stosownych warunkach.

Konserwacja: Po użyciu upewnij się, że z rękawic zostały usunięte wszystkie substancje zanieczyszczające. Przedłuż to żywotność rękawic. Mokre rękawice należy suszyć luźno rozłożone, w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła. Maksymalna temperatura kąpieli 40 °C, ewentualne ewentualny brud można usunąć przy użyciu miękkiej szceteczki, następnie przemyć wodą. Nie czyścić chemicznie, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie prać. Przetarte, przepalone, mocno zanieczyszczone lub stwardniałe rękawice należy wymienić na nowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za możliwe zmniejszenie funkcji ochronnych spowodowane niewłaściwą konserwacją.

Transport, magazynowanie, okres użytkowania W czystym, suchym i dobrze wentylowanym środowisku w temperaturze pokojowej, bez narażenia na skażenie wilgocią, zanieczyszczeniami, pleśnią, ewent. innymi czynnikami obniżającymi poziom ochrony. Nie narażać na dłuższe oddziaływanie promieniowania słonecznego. Przewozić najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Przy zachowaniu odpowiednich warunków przechowywania, maksymalny okres przechowywania wynosi 2 lata.

Akcesoria: Produkt jest dostarczany bez akcesoriów.

Niebezpieczne domieszki: Rękawice zawierają alergen – Lateks. U osób wrażliwych na tę substancję może powstać reakcja alergiczna włącznie z reakcją anafilaktyczną. W przypadku podrażnienia skóry lub reakcji alergicznej nie należy używać rękawic i zasięgnąć porady lekarza.

Utylizacja: Zużyte rękawice zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania rodzajów zanieczyszczeń i rozporządzeniami władz lokalnych. Nieużywane rękawice można usunąć wyrzucając razem z odpadami domowymi.

Jednostka notyfikowana dokonująca oceny zgodności: Notified Body No. 2777, SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

Producent: Qingdao YSD Protective Technology Co Ltd; No 2008 South Kunlunshan Rd; Huangdao Zone; Qindao; 266510; China.

Deklarację zgodności można znaleźć tutaj: www.canis.cz, a deklaracje dla poszczególnych wyrobów są w zakładce „Dokumenty do pobrania“.

Oznakowanie – opis:

„AMET“	Typ rękawic	
10	Rozmiar rękawicy	
	Piktogram i numer normy, którą produkt ten spełnia	
4142B; 0,865 0,598	Wyniki przeprowadzonych badań	
CE	Znak zgodności	
cat II	Kategoria rękawic	
	Ostrzeżenie konieczności zapoznania się z instrukcją obsługi	
EN ISO 10819	Normy, które spełniają rękawice	
„Qingdao“, ATV001	Identyfikator producenta, wzór	
ZA/2018/11	Numer lot	
	Identyfikator producenta	

3640 021 800 10
95% nylon 5% bawlna, latex /
95% nylon 5% bawlna, latex /
95% nylon 5% cotton, latex

Dovozce/Dovozca/Importer:
CANIS SAFETY a.s.
Poděbradská 260/59, Hloubětín,
198 00 PRAHA 9, Czech Republic

ZA/2019/575 A

8 591940 213060
Vyrobc/Výrobca/Manufacturer/Producer:
QINGDAO YSD PROTECTIVE
TECHNOLOGY CO., LTD; No 2008
South Kunlunshan Rd; Huangdao
Zone; Qingdao; 266510; China

W razie potrzeby bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt:
Republic



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech